

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 13/16-20

Données de commande

N° commande	130036 13/16-20
GTIN	4062406041939
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNEF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 20
 Filetage Ø: 20,638 mm
 Longueur totale L: 140 mm
 Ø queue D_s: 18 mm
 Carré corps □: 14,5 mm
 Ø perçage: 19,6 mm

Description technique

Filetage Ø	20,638 mm
Ø perçage	19,6 mm
Ø queue D _s	18 mm
Carré corps □	14,5 mm
Filets au pouce	20
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376

Nombre de dents Z	3
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	140 mm
Pas de filetage	1,27 mm
Profondeur de filetage	41,3 mm
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	13/16-20 UNF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud