

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 5/8-18

Données de commande

N° commande	130036 5/8-18
GTIN	4062406041762
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 18
 Filetage Ø: 15,88 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 12 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 14,5 mm

Description technique

Pas de filetage	1,411 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	3
Ø queue D _s	12 mm
Carré corps □	9 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3

Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	14,5 mm
Filetage Ø	15,88 mm
Filets au pouce	18
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	5/8-18 UNF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud