

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1-18****Données de commande**

N° commande	130040 1-18
GTIN	4062406044350
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 18
Filetage Ø: 25,4 mm
Longueur totale L: 160 mm
Ø queue D_s: 20 mm
Carré corps □: 16 mm
Ø perçage: 24,25 mm

Description technique

Filetage Ø	25,4 mm
Ø perçage	24,25 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,411 mm
Ø queue D _s	20 mm

Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	63,5 mm
Carré corps □	16 mm
Filets au pouce	18
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1-18 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud