

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 15/16-12**

**Données de commande**

N° commande	130036 15/16-12
GTIN	4062406042073
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 23,812 mm  
 Longueur totale L: 160 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 21,8 mm

**Description technique**

Ø perçage	21,8 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm
Filetage Ø	23,812 mm
Carré corps □	14,5 mm
Nombre de goujures	3
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376

Longueur totale L	160 mm
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	2,117 mm
Filets au pouce	12
Profondeur de filetage	47,64 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	15/16-12 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud