

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/2-18

Données de commande

N° commande	130036 1/2-18
GTIN	4062406041618
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 18
 Filetage Ø: 12,7 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 11 mm
 Carré corps □: 9 mm
 Ø perçage: 11,4 mm

Description technique

Norme	DIN 376
Ø queue D _s	11 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage	11,4 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur totale L	110 mm
Profondeur de filetage	25,4 mm
Pas de filetage	1,411 mm

Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	12,7 mm
Carré corps □	9 mm
Filets au pouce	18
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/2-18 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud