

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1.5/8-12**

**Données de commande**

N° commande	130036 1.5/8-12
GTIN	4062406042813
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 41,275 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 39,3 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Filetage Ø	41,275 mm
Longueur totale L	200 mm
Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	82,55 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	2,117 mm

Type d'outils	HSS E
Carré corps □	24 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Ø perçage	39,3 mm
Filets au pouce	12
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.5/8-12 UN LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud