

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.3/4-5****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 130040 1.3/4-5 |
| GTIN             | 4062406045203  |
| Classe d'article | 10N            |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 5  
Filetage Ø: 44,45 mm  
Longueur totale L: 220 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
Carré corps □: 29 mm  
Ø perçage: 39,26 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pas de filetage        | 5,08 mm  |
| Filetage Ø             | 44,45 mm |
| Filets au pouce        | 5        |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 36 mm    |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Nombre de goujures     | 4        |
| Longueur totale L      | 220 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Norme                              | DIN 376                                    |
| Nombre de dents Z                  | 4  |
| Profondeur de filetage             | 111,1 mm                                   |
| Carré corps □                      | 29 mm                                      |
| Ø perçage                          | 39,26 mm                                   |
| Type de filetage                   | UNC  |
| Taille de filetage                 | 1.3/4-5 UNC                                |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |