

Garant
Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/4-48

Données de commande

N° commande	130036 1/4-48
GTIN	4062406041250
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 48
 Filetage Ø: 6,35 mm
 Longueur totale L: 80 mm
 Ø queue D_s: 7 mm
 Carré corps □: 5,5 mm
 Ø perçage: 5,85 mm

Description technique

Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	6,35 mm
Longueur totale L	80 mm
Pas de filetage	0,529 mm
Nombre de goujures	3
Ø queue D _s	7 mm

Carré corps □	5,5 mm
Profondeur de filetage	19,05 mm
Norme	DIN 371
Filets au pouce	48
Ø perçage	5,85 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/4-48 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud