

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.1/8-20**

**Données de commande**

N° commande	130040 1.1/8-20
GTIN	4062406044473
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 28,575 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Carré corps □: 18 mm  
 Ø perçage: 27,37 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,27 mm
Filetage Ø	28,575 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm

Longueur totale L	180 mm
Ø perçage	27,37 mm
Profondeur de filetage	71,44 mm
Filets au pouce	20
Carré corps □	18 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.1/8-20 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud