

**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 11/16-12**

**Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130036 11/16-12 |
| GTIN             | 4062406041847   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 17,462 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 15,5 mm

**Description technique**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Pas de filetage        | 2,117 mm  |
| Norme                  | DIN 376   |
| Filets au pouce        | 12        |
| Profondeur de filetage | 34,92 mm  |
| Carré corps □          | 11 mm     |
| Filetage Ø             | 17,462 mm |
| Ø perçage              | 15,5 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 14 mm                                      |
| Longueur totale L                  | 125 mm                                     |
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 11/16-12 UN LH                             |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |