

**Garant****Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 7/8-16****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130036 7/8-16 |
| GTIN             | 4062406042004 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 22,23 mm  
Longueur totale L: 140 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
Carré corps □: 14,5 mm  
Ø perçage: 20,7 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ø perçage              | 20,7 mm  |
| Filets au pouce        | 16       |
| Longueur totale L      | 140 mm   |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 18 mm    |
| Pas de filetage        | 1,588 mm |
| Norme                  | DIN 376  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Profondeur de filetage             | 66,69 mm                                   |
| Carré corps □                      | 14,5 mm                                    |
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Nombre de goujures                 | 3  |
| Filetage Ø                         | 22,23 mm                                   |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 7/8-16 UN LH                               |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | B  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants     |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |