

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 5/8-20****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130040 5/8-20 |
| GTIN             | 4062406043995 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 15,875 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 12 mm  
Carré corps □: 9 mm  
Ø perçage: 14,67 mm

**Description technique**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Norme                  | DIN 376   |
| Nombre de goujures     | 3         |
| Pas de filetage        | 1,27 mm   |
| Carré corps □          | 9 mm      |
| Type d'outils          | HSS E     |
| Filetage Ø             | 15,875 mm |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 12 mm     |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 110 mm                                     |
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Ø perçage                          | 14,67 mm                                   |
| Filets au pouce                    | 20   |
| Profondeur de filetage             | 39,7 mm                                    |
| Type de filetage                   | UN   |
| Taille de filetage                 | 5/8-20 UN                                  |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |