

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 7/8-10****Données de commande**

N° commande	130040 7/8-10
GTIN	4062406044275
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 10
Filetage Ø: 22,225 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 19,75 mm

Description technique

Carré corps □	14,5 mm
Longueur totale L	140 mm
Ø queue D _s	18 mm
Filets au pouce	10
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	2,54 mm
Nombre de dents Z	4

Profondeur de filetage	55,56 mm
Filetage Ø	22,225 mm
Ø perçage	19,75 mm
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/8-10 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud