

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 9/16-14****Données de commande**

N° commande	130040 9/16-14
GTIN	4062406043957
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 14
Filetage Ø: 14,288 mm
Longueur totale L: 110 mm
Ø queue D_s: 11 mm
Carré corps □: 9 mm
Ø perçage: 12,6 mm

Description technique

Filets au pouce	14
Norme	DIN 376
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	12,6 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Filetage Ø	14,288 mm
Type d'outils	HSS E

Profondeur de filetage	35,72 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Ø queue D _s	11 mm
Carré corps □	9 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	9/16-14 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud