

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.3/8-12

Données de commande

N° commande	130040 1.3/8-12
GTIN	4062406044770
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 12
 Filetage Ø: 34,925 mm
 Longueur totale L: 200 mm
 Ø queue D_s: 28 mm
 Carré corps □: 22 mm
 Ø perçage: 32,75 mm

Description technique

Carré corps □	22 mm
Profondeur de filetage	87,31 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Ø perçage	32,75 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	12
Filetage Ø	34,925 mm

Norme	DIN 376
Ø queue D _s	28 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	1.3/8-12 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud