

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 1.7/8-18****Données de commande**

N° commande	130040 1.7/8-18
GTIN	4062406045265
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 47,625 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
Carré corps □: 29 mm  
Ø perçage: 46,35 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Filetage Ø	47,625 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E

Ø perçage	46,35 mm
Carré corps □	29 mm
Filets au pouce	18
Profondeur de filetage	119 mm
Longueur totale L	250 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.7/8-18 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud