


**Garant**
**Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, TiN, Type: 1/2-28**

**Données de commande**

N° commande	130036 1/2-28
GTIN	4062406041571
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 28  
 Filetage Ø: 12,7 mm  
 Longueur totale L: 110 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 11 mm  
 Carré corps □: 9 mm  
 Ø perçage: 11,8 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	25,4 mm
Filetage Ø	12,7 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	11 mm
Pas de filetage	0,907 mm
Carré corps □	9 mm
Nombre de dents Z	3
Filets au pouce	28

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	11,8 mm
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1/2-28 UNEF LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud