

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 5/16-32****Données de commande**

N° commande	130040 5/16-32
GTIN	4062406043605
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNEF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 32  
Filetage Ø: 7,938 mm  
Longueur totale L: 90 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm  
Carré corps □: 6,2 mm  
Ø perçage: 7,25 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Ø perçage	7,25 mm
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Longueur totale L	90 mm
Carré corps □	6,2 mm
Filetage Ø	7,938 mm

Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Pas de filetage	0,794 mm
Filets au pouce	32
Profondeur de filetage	19,85 mm
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	5/16-32 UNEF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud