

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 3/4-12**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 130040 3/4-12 |
| GTIN             | 4062406044152 |
| Classe d'article | 10N           |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 19,05 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 17 mm

**Description technique**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Carré corps □     | 11 mm    |
| Filetage Ø        | 19,05 mm |
| Filets au pouce   | 12       |
| Norme             | DIN 376  |
| Type d'outils     | HSS E    |
| Pas de filetage   | 2,117 mm |
| Longueur totale L | 125 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre de goujures                 | 4  |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 14 mm                                      |
| Ø perçage                          | 17 mm                                      |
| Profondeur de filetage             | 47,63 mm                                   |
| Nombre de dents Z                  | 4  |
| Type de filetage                   | UN   |
| Taille de filetage                 | 3/4-12 UN                                  |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |