

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 3/4-14**

**Données de commande**

N° commande	130040 3/4-14
GTIN	4062406044145
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 14  
 Filetage Ø: 19,05 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 17,4 mm

**Description technique**

Carré corps □	11 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	17,4 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Filetage Ø	19,05 mm

Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	47,63 mm
Longueur totale L	125 mm
Filets au pouce	14
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	3/4-14 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud