

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 7/16-14

Données de commande

N° commande	130040 7/16-14
GTIN	4062406043803
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 14
 Filetage Ø: 11,112 mm
 Longueur totale L: 110 mm
 Ø queue D_s: 9 mm
 Carré corps □: 7 mm
 Ø perçage: 9,3 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Filetage Ø	11,112 mm
Carré corps □	7 mm
Filets au pouce	14
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376

Profondeur de filetage	27,78 mm
Ø queue D _s	9 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø perçage	9,3 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	7/16-14 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud