

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 13/16-16**

**Données de commande**

N° commande	130040 13/16-16
GTIN	4062406044183
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 16  
 Filetage Ø: 20,638 mm  
 Longueur totale L: 140 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 18 mm  
 Carré corps □: 14,5 mm  
 Ø perçage: 19,1 mm

**Description technique**

Norme	DIN 376
Carré corps □	14,5 mm
Pas de filetage	1,588 mm
Type d'outils	HSS E
Ø perçage	19,1 mm
Profondeur de filetage	51,6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	18 mm

Nombre de goujures	4
Longueur totale L	140 mm
Filets au pouce	16
Filetage Ø	20,638 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UN
Taille de filetage	13/16-16 UN
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud