

3M Scotch-Brite™

**Disque d'ébavurage compact (SiC), DB-WL, Ø disque × largeur × Ø alésage:
203X25X76mm****Données de commande**

N° commande	568731 203X25X76
GTIN	50048011187643
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Les disques compacts en non-tissé procurent une **finition reproductible**, car le grain abrasif fin est toujours en contact. **Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.**

Utilisation:

Sur **tourets** ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1-2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.

Disque d'ébavurage en non-tissé enroulé. **Pour le retrait des grosses bavures** sur les pièces pressées et pour **arrondir** les rainures creuses et les arêtes sans formations de bavures secondaires.

Description technique

Exécution	9S fine
Degré de finesse	fin
Degré de dureté	très dur
Ø disque	203 mm

Fiche technique

Ø alésage	76 mm
Largeur	25 mm
Abréviation de l'abrasif	SiC
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Attribut des noms de produit	DB-WL
Référence fabricant	DB-WL
Type de produit	Disque compact

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		