

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: NO.8-36**

**Données de commande**

N° commande	130040 NO.8-36
GTIN	4062406043322
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 36  
 Filetage Ø: 4,166 mm  
 Longueur totale L: 63 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 4,5 mm  
 Carré corps □: 3,4 mm  
 Ø perçage: 3,5 mm

**Description technique**

Carré corps □	3,4 mm
Ø perçage	3,5 mm
Longueur totale L	63 mm
Pas de filetage	0,706 mm
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	4,166 mm
Filets au pouce	36

Profondeur de filetage	10,4 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	4,5 mm
Nombre de goujures	3
Nombre de dents Z	3
Norme	DIN 371
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	8-36 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud