

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 13/16-20****Données de commande**

N° commande	130040 13/16-20
GTIN	4062406044176
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 20
Filetage Ø: 20,638 mm
Longueur totale L: 140 mm
Ø queue D_s: 18 mm
Carré corps □: 14,5 mm
Ø perçage: 19,6 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,27 mm
Ø perçage	19,6 mm
Carré corps □	14,5 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4

Longueur totale L	140 mm
Filets au pouce	20
Profondeur de filetage	51,6 mm
Ø queue D _s	18 mm
Filetage Ø	20,638 mm
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	13/16-20 UNEF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud