

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: NO.1-64**

**Données de commande**

N° commande	130040 NO.1-64
GTIN	4062406043216
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 64  
 Filetage Ø: 1,854 mm  
 Longueur totale L: 45 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
 Carré corps □: 2,1 mm  
 Ø perçage: 1,5 mm

**Description technique**

Ø perçage	1,5 mm
Pas de filetage	0,399 mm
Carré corps □	2,1 mm
Longueur totale L	45 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	2
Filets au pouce	64

Nombre de dents Z	2
Profondeur de filetage	4,635 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D <sub>s</sub>	2,8 mm
Filetage Ø	1,854 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1-64 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud