

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 2-4,5****Données de commande**

N° commande	130040 2-4,5
GTIN	4062406045432
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filetage Ø: 50,8 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
Carré corps □: 32 mm  
Ø perçage: 45,03 mm

**Description technique**

Ø perçage	45,03 mm
Profondeur de filetage	127 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Longueur totale L	250 mm
Carré corps □	32 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	50,8 mm

Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Pas de filetage	5,644 mm
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	2-4,5 UNC
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud