

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, non revêtu, Type: 7/16-27****Données de commande**

N° commande	130040 7/16-27
GTIN	4062406043759
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 27  
Filetage Ø: 11,112 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm  
Carré corps □: 7 mm  
Ø perçage: 10,2 mm

**Description technique**

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Filets au pouce	27
Profondeur de filetage	27,78 mm
Ø perçage	10,2 mm
Nombre de goujures	3
Carré corps □	7 mm

Filetage Ø	11,112 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,94 mm
Longueur totale L	110 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	7/16-27 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud