

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 2-4,5****Données de commande**

N° commande	130041 2-4,5
GTIN	4062406047672
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNC-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filetage Ø: 50,8 mm
Longueur totale L: 250 mm
Ø queue D_s: 40 mm
Carré corps □: 32 mm
Ø perçage: 45,03 mm

Description technique

Carré corps □	32 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	250 mm
Filetage Ø	50,8 mm
Norme	DIN 376
Profondeur de filetage	127 mm

Ø perçage	45,03 mm
Ø queue D _s	40 mm
Pas de filetage	5,644 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	2-4,5 UNC LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud