

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.3/8-16****Données de commande**

N° commande	130041 1.3/8-16
GTIN	4062406046996
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 34,925 mm  
Longueur totale L: 200 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
Carré corps □: 22 mm  
Ø perçage: 33,4 mm

**Description technique**

Filetage Ø	34,925 mm
Ø perçage	33,4 mm
Carré corps □	22 mm
Profondeur de filetage	87,31 mm
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	1,588 mm
Filets au pouce	16

Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Longueur totale L	200 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.3/8-16 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud