

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1/4-48****Données de commande**

N° commande	130041 1/4-48
GTIN	4062406045739
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 48
Filetage \varnothing : 6,35 mm
Longueur totale L: 80 mm
 \varnothing queue D_s : 7 mm
Carré corps \square : 5,5 mm
 \varnothing perçage: 5,85 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
\varnothing perçage	5,85 mm
Profondeur de filetage	15,9 mm
Filets au pouce	48
\varnothing queue D_s	7 mm
Norme	DIN 371

Longueur totale L	80 mm
Pas de filetage	0,529 mm
Filetage Ø	6,35 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	5,5 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/4-48 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud