

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.1/4-8****Données de commande**

N° commande	130041 1.1/4-8
GTIN	4062406046903
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 8
Filetage Ø: 31,75 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 25 mm
Carré corps □: 20 mm
Ø perçage: 28,8 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Filetage Ø	31,75 mm
Filets au pouce	8
Ø perçage	28,8 mm
Ø queue D _s	25 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376

Nombre de goujures	4
Carré corps □	20 mm
Longueur totale L	180 mm
Pas de filetage	3,175 mm
Profondeur de filetage	79,38 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.1/4-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud