

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3/8-24

Données de commande

N° commande	130041 3/8-24
GTIN	4062406045937
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNF-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 24
 Filetage \varnothing : 9,525 mm
 Longueur totale L: 100 mm
 \varnothing queue D_s : 10 mm
 Carré corps \square : 8 mm
 \varnothing perçage: 8,5 mm

Description technique

Norme	DIN 371
Pas de filetage	1,058 mm
Filets au pouce	24
Nombre de dents Z	3
\varnothing queue D_s	10 mm
Longueur totale L	100 mm
Carré corps \square	8 mm

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	3
Profondeur de filetage	23,83 mm
Ø perçage	8,5 mm
Filetage Ø	9,525 mm
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	3/8-24 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud