

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.3/8-8

Données de commande

N° commande	130041 1.3/8-8
GTIN	4062406047030
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 8
 Filetage Ø: 34,925 mm
 Longueur totale L: 200 mm
 Ø queue D_s: 28 mm
 Carré corps □: 22 mm
 Ø perçage: 31,9 mm

Description technique

Ø queue D _s	28 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	87,31 mm
Nombre de goujures	4
Type d'outils	HSS E
Filetage Ø	34,925 mm
Ø perçage	31,9 mm

Longueur totale L	200 mm
Filets au pouce	8
Carré corps □	22 mm
Norme	DIN 376
Pas de filetage	3,175 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.3/8-8 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud