

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1/4-27****Données de commande**

N° commande	130041 1/4-27
GTIN	4062406045784
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 3 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 371
Filets au pouce: 27
Filetage Ø: 6,35 mm
Longueur totale L: 80 mm
Ø queue D_s: 7 mm
Carré corps □: 5,5 mm
Ø perçage: 5,45 mm

Description technique

Norme	DIN 371
Ø queue D _s	7 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	6,35 mm
Filets au pouce	27
Longueur totale L	80 mm
Type d'outils	HSS E

Ø perçage	5,45 mm
Carré corps □	5,5 mm
Profondeur de filetage	15,9 mm
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,94 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1/4-27 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud