

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 5/16-20****Données de commande**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| N° commande      | 130041 5/16-20 |
| GTIN             | 4062406045876  |
| Classe d'article | 10N            |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 20  
Filetage Ø: 7,938 mm  
Longueur totale L: 90 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 8 mm  
Carré corps □: 6,2 mm  
Ø perçage: 6,7 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filetage Ø             | 7,938 mm |
| Carré corps □          | 6,2 mm   |
| Type d'outils          | HSS E    |
| Profondeur de filetage | 19,85 mm |
| Nombre de goujures     | 3        |
| Longueur totale L      | 90 mm    |
| Pas de filetage        | 1,27 mm  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre de dents Z                  | 3  |
| Ø queue D <sub>s</sub>             | 8 mm                                       |
| Norme                              | DIN 371                                    |
| Filets au pouce                    | 20   |
| Ø perçage                          | 6,7 mm                                     |
| Type de filetage                   | UN-LH                                      |
| Taille de filetage                 | 5/16-20 UN LH                              |
| Revêtement                         | non revêtu                                 |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |