

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3/4-24****Données de commande**

N° commande	130041 3/4-24
GTIN	4062406046347
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 24  
Filetage Ø: 19,05 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 18,1 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	47,63 mm
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	24
Pas de filetage	1,058 mm
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	11 mm
Nombre de goujures	4

Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Ø perçage	18,1 mm
Filetage Ø	19,05 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	3/4-24 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud