

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.3/16-20**

**Données de commande**

N° commande	130041 1.3/16-20
GTIN	4062406046798
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 30,162 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 22 mm  
 Carré corps □: 18 mm  
 Ø perçage: 28,97 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,27 mm
Longueur totale L	180 mm
Carré corps □	18 mm
Nombre de goujures	4
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	75,4 mm
Filets au pouce	20

Ø perçage	28,97 mm
Norme	DIN 376
Filetage Ø	30,162 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	22 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.3/16-20 UN LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud