

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1-18

Données de commande

N° commande	130045 1-18
GTIN	4062406048839
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 18
 Filetage Ø: 25,4 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 20 mm
 Carré corps □: 16 mm
 Ø perçage: 24,25 mm

Description technique

Carré corps □	16 mm
Filetage Ø	25,4 mm
Ø queue D _s	20 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Longueur totale L	160 mm
Ø perçage	24,25 mm
Profondeur de filetage	63,5 mm

Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Filets au pouce	18
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1-18 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud