

## Garant

### Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.5-44



#### Données de commande

N° commande	130041 NO.5-44
GTIN	4062406045524
Classe d'article	10N

#### Description

##### Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 44  
 Filetage Ø: 3,175 mm  
 Longueur totale L: 56 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
 Carré corps □: 2,7 mm  
 Ø perçage: 2,7 mm

#### Description technique

Nombre de dents Z	3
Profondeur de filetage	7,9 mm
Filets au pouce	44
Norme	DIN 371
Nombre de goujures	3
Carré corps □	2,7 mm
Ø perçage	2,7 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Filetage Ø	3,175 mm
Pas de filetage	0,577 mm
Longueur totale L	56 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UNF-LH
Taille de filetage	5-44 UNF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud