

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.3/4-10****Données de commande**

N° commande	130045 1.3/4-10
GTIN	4062406049669
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNS
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 10
Filetage Ø: 44,45 mm
Longueur totale L: 220 mm
Ø queue D_s: 36 mm
Carré corps □: 29 mm
Ø perçage: 42 mm

Description technique

Filetage Ø	44,45 mm
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	220 mm
Pas de filetage	2,54 mm
Profondeur de filetage	111,1 mm

Carré corps □	29 mm
Ø queue D _s	36 mm
Filets au pouce	10
Nombre de goujures	4
Ø perçage	42 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.3/4-10 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud