

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.3/8-14**

**Données de commande**

N° commande	130045 1.3/8-14
GTIN	4062406049249
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 14  
 Filetage Ø: 34,925 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Carré corps □: 22 mm  
 Ø perçage: 33,3 mm

**Description technique**

Type d'outils	HSS E
Ø perçage	33,3 mm
Pas de filetage	1,814 mm
Nombre de goujures	4
Filets au pouce	14
Norme	DIN 376
Filetage Ø	34,925 mm

Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm
Nombre de dents Z	4
Carré corps □	22 mm
Longueur totale L	200 mm
Profondeur de filetage	87,31 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.3/8-14 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud