

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.1/2-20**

**Données de commande**

N° commande	130045 1.1/2-20
GTIN	4062406049355
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 38,1 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Carré corps □: 24 mm  
 Ø perçage: 36,89 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	32 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	200 mm
Ø perçage	36,89 mm
Filets au pouce	20
Filetage Ø	38,1 mm

Nombre de goujures	4
Profondeur de filetage	95,25 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	1,27 mm
Carré corps □	24 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.1/2-20 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud