

Garant
Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.7/8-14

Données de commande

N° commande	130045 1.7/8-14
GTIN	4062406049768
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 376
 Filets au pouce: 14
 Filetage Ø: 47,625 mm
 Longueur totale L: 250 mm
 Ø queue D_s: 36 mm
 Carré corps □: 29 mm
 Ø perçage: 46 mm

Description technique

Filetage Ø	47,625 mm
Ø queue D _s	36 mm
Filets au pouce	14
Profondeur de filetage	119 mm
Ø perçage	46 mm
Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E

Longueur totale L	250 mm
Carré corps □	29 mm
Norme	DIN 376
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	1,814 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.7/8-14 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud