

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1/4-20**

**Données de commande**

N° commande	130045 1/4-20
GTIN	4062406048044
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNC  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 371  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 6,35 mm  
 Longueur totale L: 80 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 7 mm  
 Carré corps □: 5,5 mm  
 Ø perçage: 5,11 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	15,9 mm
Type d'outils	HSS E
Ø queue D <sub>s</sub>	7 mm
Filets au pouce	20
Nombre de dents Z	3
Ø perçage	5,11 mm
Carré corps □	5,5 mm

Pas de filetage	1,27 mm
Filetage Ø	6,35 mm
Norme	DIN 371
Longueur totale L	80 mm
Nombre de goujures	3
Type de filetage	UNC
Taille de filetage	1/4-20 UNC
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud