

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 7/16-16****Données de commande**

N° commande	130045 7/16-16
GTIN	4062406048273
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 11,112 mm  
Longueur totale L: 110 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 9 mm  
Carré corps □: 7 mm  
Ø perçage: 9,576 mm

**Description technique**

Longueur totale L	110 mm
Type d'outils	HSS E
Pas de filetage	1,588 mm
Carré corps □	7 mm
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	11,112 mm

Profondeur de filetage	27,78 mm
Filets au pouce	16
Ø perçage	9,576 mm
Norme	DIN 376
Ø queue D <sub>s</sub>	9 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	7/16-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud