

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.7/16-18**

**Données de commande**

N° commande	130045 1.7/16-18
GTIN	4062406049300
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 36,512 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Carré corps □: 22 mm  
 Ø perçage: 35,3 mm

**Description technique**

Filets au pouce	18
Profondeur de filetage	91,28 mm
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	200 mm
Carré corps □	22 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	28 mm

Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4
Ø perçage	35,3 mm
Filetage Ø	36,512 mm
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	1.7/16-18 UNEF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud