

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.7/8-18**

**Données de commande**

N° commande	130045 1.7/8-18
GTIN	4062406049744
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNS  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 47,625 mm  
 Longueur totale L: 250 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
 Carré corps □: 29 mm  
 Ø perçage: 46,35 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	4
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm
Profondeur de filetage	119 mm
Carré corps □	29 mm
Ø perçage	46,35 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	47,625 mm

Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Pas de filetage	1,411 mm
Filets au pouce	18
Longueur totale L	250 mm
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	1.7/8-18 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud