

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 11/16-24****Données de commande**

N° commande	130045 11/16-24
GTIN	4062406048532
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNEF
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 24
Filetage Ø: 17,462 mm
Longueur totale L: 125 mm
Ø queue D_s: 14 mm
Carré corps □: 11 mm
Ø perçage: 16,6 mm

Description technique

Ø perçage	16,6 mm
Longueur totale L	125 mm
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	11 mm
Filets au pouce	24
Profondeur de filetage	43,7 mm
Norme	DIN 376

Pas de filetage	1,058 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	17,462 mm
Ø queue D _s	14 mm
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UNEF
Taille de filetage	11/16-24 UNEF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud