

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: NO.4-48****Données de commande**

N° commande	130045 NO.4-48
GTIN	4062406047740
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 91 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 25 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 48  
Filetage Ø: 2,845 mm  
Longueur totale L: 56 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Carré corps □: 2,7 mm  
Ø perçage: 2,4 mm

**Description technique**

Nombre de dents Z	3
Ø queue D <sub>s</sub>	3,5 mm
Norme	DIN 371
Profondeur de filetage	7,1 mm
Nombre de goujures	3
Filetage Ø	2,845 mm
Ø perçage	2,4 mm

Filets au pouce	48
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	56 mm
Pas de filetage	0,529 mm
Carré corps □	2,7 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	4-48 UNF
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud